

# AsahiKASEI

ユーテック™

## コンパクト油水分離装置 マルチフィット™ M-12型

### 特 長

#### マルチな性能

- 小型コアレスカートリッジにより、水系洗浄剤中の油分やフッ素系・炭化水素系溶剤中の水分を分離します。

#### マルチな機能

- 本体は胴径 100mm のコンパクト設計。インライン型等小型洗浄機の内装に最適です。
- ヘルルバンドを採用し、カートリッジ交換はワンタッチ。
- ハウジング材質は腐食に強い SUS304 を採用。
- 圧力 0.2MPa ・ 耐熱 90℃までご使用頂けます。






### 仕 様

#### 型式：M-12

- 処理流量 : Max. 2 L/min (\*1)
- 設計圧力 : 0.2MPa
- 耐熱温度 : 80℃ (\*2)
- カートリッジ : ナイロンまたは PET (\*2)
- 本体Oリング : FPM (\*2)
- 取り合いのバルブはお客様にて取付け下さい。

#### オプション

- 自動排油（水）機能が選べます。



#### 【注意事項】

- (\*1) 水中の油分離の処理流量です。ご使用の液体によって処理流量が変わります。
- (\*2) ご使用の液体によって、カートリッジやシール材質が適合しないケースがございます。事前に弊社までお問い合わせ下さい。

# AsahiKASEI

## 旭化成株式会社

不織布事業部 応用製品営業部  
東京都千代田区有楽町1-1-2  
日比谷三井タワー 〒100-0006  
TEL: 03-6699-3804 FAX: 03-6699-3882

2019.04 K59C083