

AD 3104

ANTISTATIC LINING

Width & Length : 150cm × 50m

Composition : Polyester 100%

Yarn Count : 30d × 30d

Quality Sample



Quality Sampleの下に取り扱いについてのお願いを記載しております。

特長

☆ 制電性と撥水性を兼ね備えた高機能素材です。

- ・ 制電糸を使用しており、静電気の発生を低減、不快なまとわりつきを抑えます。
- ・ 撥水及び片面シレー加工を付与、通気度 1.0cc/cm²/sec 以下をクリアしております。

KW

60

24

28

89

19

85

183

25

240

27

197



