

旭化成音声対話ソリューションパッケージ VOHMIAC PD-2対応^(※1)

本製品は、ゲイン調整機能付きBluetooth送信機『GBT-480』用のマイク・レシーバーセットです。『GBT-480』と合わせてご利用頂くことで、旭化成の音声対話ソリューションパッケージ VOHMIAC PD-2 (ポーミアック PD-2) の性能を最大限に引き出すことができます。オーバーヘッド型とヘルメット用の2種類のヘッドセット、または首掛けタイプのネックセットから用途に応じてお選び下さい。

オーバーヘッド型ヘッドセット

標準タイプ (OHS-B01)



頭部と違和感なくフィットする三次元デザインを採用、音声ソリューションに最適化した明瞭でローノイズな音響特性を実現しています。マイク部は左右どちらでも装着することができます。

汗対策タイプ (OHS-A02)



標準タイプ(OHS-B01)から耳覆いタイプレシーバーを無くしたヘッドセットです。レシーバーは好みに応じてオプション①~③からお選び下さい。汗をかくような現場で快適にご利用頂けます。

ヘルメット用ヘッドセット

標準タイプ (HHS-A01)



装着イメージ

クリップにてワンタッチでヘルメットに装着できるヘッドセットです。音声ソリューションに最適化した明瞭でローノイズな音響特性を実現しており、劣悪な環境下でも使用に

耐える設計になっています。レシーバーはイヤフォンと片耳覆いタイプフォンをご用意、レシーバーが付属しないモデルもあります。クリップの位置と本体の向きでヘルメットの左右どちらでも装着できます。

防滴タイプ (HHS-W01)

HHS-A01の防滴仕様 (IPX2相当、但しレシーバーは除く) です。レシーバーが付属しないモデルもあります。

ネックセット NEW

標準タイプ (NKS-A02)



首に掛けて使用するネックセットです。髪型の乱れを気にせずにご利用できます。軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。レシーバーは好みに応じてオプション①~③からお選び下さい。マイク部は左右どちらでも装着することができます。

オプション (①~③:OHS,NKS用 / ④~⑦:HHS用)

- ①. 標準型[I型]レシーバー (OHS-A-IP)
- ②. 耳掛け型[C型]レシーバー (OHS-A-CP)
- ③. 耳掛け固定型[D型]レシーバー (OHS-A-DP)
- ④. イヤフォン (HHS-A-SP)
- ⑤. 片耳覆いタイプフォン (HHS-A-CP)
- ⑥. マイク風防 (HHS-A-KS) ※黒色
- ⑦. マイク風防防滴型 (HHS-W-KS) ※灰色



主な仕様

| 名 称 | オーバーヘッド型ヘッドセット | | ネックセット | ヘルメット用ヘッドセット | |
|-------------|--|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 型 式 | OHS-B01 | OHS-A02 | NKS-A02 | HHS-A01,W01 | HHS-A02,W02 |
| マイクユニット | エレクトレットコンデンサマイク(ECM)、風防付き | | | | |
| インピーダンス | 1,500 | | | | |
| 周波数帯域 | 0.02kHz ~ 15kHz | | 0.1kHz ~ 20kHz | 0.02kHz ~ 15kHz | |
| 感 度 | -43.5dB | | -35.0dB | -43.5dB | |
| レシーバー | あり | なし | | イヤフォン(HHS-A-CP) / 片耳覆いフォン(HHS-A-SP) | なし |
| インピーダンス | 8 | (オプション) 下記のレシーバー から選択 | | 8 / 8 | (オプション) 下記のレシーバー から選択 |
| 周波数帯域 | 0.1 ~ 4kHz | | | 0.05 ~ 4kHz / 0.2 ~ 4kHz | |
| 感 度 | 118dB | | | 112dB / 110dB | |
| 最大入力 | 100mW | | | 500mW / 300mW | |
| オーディオ出力コネクタ | - | 2.5mm、2極モノラルミニジャック (レシーバージャック) | | | |
| 接続コード | 長さ 約500mm、3.5mm 4極L型ステレオミニプラグ付き (CTIA準拠) | | | | |
| 動作環境 | 温度5 ~ 40、湿度20% ~ 80% (結露なきこと) | | | | |
| 質 量 | 100g以下 | | | | |

オプション (レシーバー)

| 対象ヘッドセット | オーバーヘッド型ヘッドセット | | | ヘルメット用ヘッドセット | |
|----------|-------------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 名 称 | 標準I型 | 耳掛けC型 | 耳掛けD型 | イヤフォン | 片耳覆いフォン |
| 型 式 | OHS-A-IP | OHS-A-CP | OHS-A-DP | HHS-A-CP | HHS-A-SP |
| インピーダンス | 32 | 8 | | | |
| 周波数帯域 | 0.2 ~ 10kHz | 0.1 ~ 8kHz | 0.1 ~ 10kHz | 0.05 ~ 4kHz | 0.2 ~ 4kHz |
| 感 度 | 96dB | 115dB | 94dB | 112dB | 110dB |
| 最大入力 | 100mW | | | 500mW | 300mW |
| 接続コネクタ | 2.5mm、2極モノラルミニプラグ | | | | |
| 接続コード長 | 約450mm | 約500mm | | 約100mm | 約150mm |



本製品使用上のご注意

法規改正および製品の改良のため、本カタログに記載の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
写真などは印刷のため製品の色と多少異なることがあります。



安全に関するご注意

ご使用の際は、製品に添付されている取扱説明書の「警告・注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。

[機器製造]

幹 開 発 株 式 会 社

本 社 〒180-0006 東京都武蔵野市中町1-22-7
TEL:0422-55-9334 FAX:0422-55-0099

[販売元・お問合せ先]

ATS 旭化成テクノシステム株式会社

本 社 〒100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
日比谷三井タワー24階
TEL:03-6699-3927 FAX:03-6699-3922

ホームページ <http://www.a-ts.jp/>Eメール ats@om.asahi-kasei.co.jp