

旭化成インターテキスタイルズ クリーンワイパー EX7シリーズ

旭化成インターテキスタイルズのクリーンワイパーの特長

極細繊維を使用して製織されたクリーンワイパーです。織布である為、伸縮し難く、取扱いが容易です。端部はヒートカットにより、繊維状の埃の発生を極力抑えています。

- ・自己発塵がきわめて微量です。
- ・精密な拭き取りに適しています。
- ・洗浄による布地伸縮が微量で、寸法誤差が小さい。
- ・ミクロの汚れを取り除き再汚染がありません。
- ・耐薬品性に優れています。
- ・伸縮性が小さい為、ロールワイパーにも適しています。
- ・水及び油とも相性が良く、水系及び油系の汚れも除去可能です。

技術データー

品名	組織	組成 PET/NY (%)	糸径 (μm)	質量 g/m^2	厚み (mm)	吸水速度 ※1 (sec)	吸上げ高さ ※2 (mm)	保水量 ※3 (g/枚)
EX7シリーズ	平織	89/11	10及び6	143	0.39	1 \geq	W162/Co144	17

※1: 測定規格 JIS L 1907滴下法

※2: 測定規格 JIS L 1907バイレック法

※3: 測定規格 JIS L 1908浸漬法(標準9インチサイズの数値)

※数値は参考値であり、保証値ではありません。

