

トリコット
裏地・芯地

ボンディング用芯地 NH3000



表地に**ボンディング**することにより、
裏地なしでも**衣服着用感**をアップさせます

- 見映え 高密度で仕上げた**トリコット**組織と**ナイロン系**の使用により、滑り性・回復性
・美しい表面感を兼ね備え、断ち切り使用も可能で立体的な仕立て映えを実現します
- 着心地 トリコット組織特有の**滑らか**な表面と、水分率の高いナイロン系の使用により
肌に優しく、紡毛などの肌への刺激も防止でき、着心地の良い服作りに役立ちます
- 特性 ニット組織は**シワ回復性**に優れ、いつまでも美しいシルエットを保ちます

品 番	NH3000
基布組織	トリコットニット
混 率	ナイロン100%
P 数	20P
規 格	150cm×50m
カラー	オフ、BK

温 度	130℃～140℃
線圧力	0.8～1.2 kgf/cm
時 間	12 ～ 15秒

(ASAHI JR900SA)



APICO

旭化成アドバンス株式会社