




## 薄さへの挑戦！



当社従来品の半分、4.5mmにスリム化



夜間点灯イメージ


- 超薄型 (4.5mm) バックカメラへの映り込みを軽減
- LED で長寿命・省電力・ノイズレス
- クロムメッキ枠付
- 車検対応 (令和2年8月18日 全標協発85号)

## 旭化成テクノプラス株式会社



## 圧倒的薄さ、軽さ

表面



裏面



ダイヤモンドリング 4.5K

従来品  
(ダイヤモンドリング-スリムK)




- 製品名 : ダイヤモンドリング 4.5K
- 型式 : DR4.5K-01
- 確認日 : 令和2年8月18日
- 確認番号 : 全標協発第 85 号
- 用途 : 軽自動車専用
- 電圧 : 12V 仕様車専用
- 寸法 : 本体 W329 × H164 × D4.5mm  
メッキ枠装着時 W335 × H170 × D8.5mm
- 重量 : 本体 275g  
メッキ枠装着時 301g
- 光源 : LED10灯
- 保証期間 : 取り付けから3年間
- その他 : クロムメッキ枠付

## ラインアップ

NEW

軽自動車専用LED字光式照明器具



LEDハイグレードモデル  
業界最薄クラス  
薄さ4.5mm (メッキ枠装着時8.5mm)

軽自動車専用LED字光式照明器具



LEDハイグレードモデル  
特殊ジェルで抜群に明るい  
薄さ9mm (メッキ枠装着時13mm)

軽自動車専用LED字光式照明器具



LEDスタンダードモデル  
軽量でお求めやすい価格  
薄さ13mm (飾り枠装着時17mm)

# 旭化成テクノプラス株式会社