



新仕様

- 保証期間を3年に延長（従来2年）
- メッキ枠を標準装備に

車検 対応	薄さ 9mm メッキ枠取付時13mm	電圧 12V仕様 24V仕様 2種	LED 15個	高輝度	防水 JISD203 S1	長寿命	省電力 1.2W	ノイズ レス	日本製
------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	------------	-------------------------	------------	---------------------	-------------------	------------

**特徴
1**

薄さ9mmでスタイリッシュ
バックカメラの
映り込みも低減

**特徴
3**

高品質メッキ枠標準装備
(装着時/H:175mm、W:338mm、D:13mm)

**特徴
2**

LEDで長寿命、省電力(1.2W)、
ノイズレス



<ベゼル有>




<ベゼル無>



<ベゼル有>



<ベゼル無>



【製品詳細】

- 製品名 ダイヤモンドリング™-スリム
- 型式 DR-S-01
- 確認番号 国自情第153号 国自技第187号
- 確認日 平成20年11月28日
- 対応電圧 12V仕様・24V仕様 2種

- 用途 登録車用(軽自動車では使用できません。)
- 寸法 本体 : H164mm×W329mm×D9mm
メッキ枠 : H175mm×W338mm×D13mm
- 重量 本体 : 450g
メッキ枠 : 48g
- 消費電力 1.2W
- LED個数 15個

- 輝度 120cd/m²
自動車登録番号標(字光式/自家用)装着時
- 配線長さ 1.5m
- ネジ M6 30mm ステンレスネジ×2
- フレーム クロムメッキ枠(ナンバープレートベゼル)
- 付属部品 エレクトロタップ×2、結束バンド×3
- 保証期間 取付日から3年間