

最新の賃貸併用住宅 全10現場 一斉公開!

10月17日(土)18日(日)19日(月)

雨天決行 予約不要 開催時間 10:00~17:00

※工程・建物用途は会場により異なります。※OPEN日時は会場により異なる場合がございます。



各会場の見どころアイコンガイド

30年一括償上げシステム 30年間の空室リスクや入居管理の手間から解放される安心経営プラン。	光触媒コーティング 長年に渡り建物の美観を保つ旭化成オリジナルの光触媒コーティング。	ハイワード制震ALC構造 エネルギー吸収に優れた「制震フレーム」を採用した2階建てRC構造。	重量鉄骨専用オイルダンパー制震システム 重量鉄骨に独自のオイルダンパー制震システムを採用し、地震への対応力を強化。
発電ヘーベルハウス 太陽光発電システム採用により、環境貢献&売電収入のメリットがあります。	オートロック対応 共用玄関ドアから不審者の侵入を防止。	重量鉄骨造 シンプルで美しく、そして持ち強いシステムラーメン構造。	(同上)
宅配BOX 日中不在でも荷物を預けることのできる便利なアイテム。	重鉄 (同上)	重鉄 (同上)	重鉄 (同上)

01 江戸川区西葛西会場 江戸川区西葛西7-18-16 賃貸併用住宅 建築現場

東京メトロ東西線「西葛西駅」徒歩8分

会場の見どころ

- 30年一括償上げ
- SOLAR
- 光触媒コーティング
- オートロック
- 宅配BOX
- 重鉄
- ハイワード制震

都市の敷地を有効に活用した4階建ての賃貸併用住宅。延床面積約285坪・賃貸戸数11戸のスケール感をぜひご確認ください。

4階建て 1LDK×3戸 2LDK×8戸 自宅

敷地面積 延床面積
468.80㎡(141.81坪) 942.08㎡(285.00坪)

当日の連絡先
0120-75-7532 城東支店

02 足立区西新井会場 足立区西新井2-2-12 賃貸住宅 完成直前現場

東武大師線「大師前駅」徒歩8分

会場の見どころ

- 30年一括償上げ
- SOLAR
- 光触媒コーティング
- オートロック
- 宅配BOX
- 重鉄
- ハイワード制震

人と地球にやさしい太陽光発電搭載の3階建て賃貸住宅。賃貸戸を18戸確保し、約167坪の敷地を最大限に活用しています。

3階建て 1K×4戸 1LDK×14戸

敷地面積 延床面積
553.41㎡(167.41坪) 784.46㎡(237.30坪)

当日の連絡先
0120-85-1205 城北支店

03 大田区南馬込会場 大田区南馬込2-27-18 賃貸併用住宅 完成直前現場

JR京浜東北線「大森駅」徒歩14分

会場の見どころ

- 30年一括償上げ
- SOLAR
- 光触媒コーティング
- オートロック
- 宅配BOX
- 重鉄
- ハイワード制震

高低差のある敷地を有効活用した2階建ての賃貸併用2世帯住宅。広い屋根をいっしょに使って太陽光パネルを設置しています。

2階建て 1LDK×3戸 2LDK×1戸 自宅(2世帯住宅)

敷地面積 延床面積
417.80㎡(126.38坪) 364.18㎡(110.16坪)

当日の連絡先
0120-810-982 東京南支店

04 板橋区向原会場 板橋区向原1-2-6 賃貸住宅 建築現場

東京メトロ有楽町線「副都心線」千川駅 徒歩3分

会場の見どころ

- 30年一括償上げ
- SOLAR
- 光触媒コーティング
- オートロック
- 宅配BOX
- 重鉄
- ハイワード制震

単身者から2人入居まで可能なコンパクト1LDKプランの賃貸住宅。今しか見ることのできない構造躯体をぜひご覧ください。

2階建て 1LDK×4戸

敷地面積 延床面積
168.10㎡(50.85坪) 200.44㎡(60.63坪)

当日の連絡先
0120-411-806 池袋支店

05 目黒区上目黒会場 目黒区上目黒3-12-18 賃貸住宅 完成直前現場

東急東横線「中目黒駅」徒歩4分

会場の見どころ

- 30年一括償上げ
- SOLAR
- 光触媒コーティング
- オートロック
- 宅配BOX
- 重鉄
- ハイワード制震

若者に人気のエリアに建つ、環境との調和に配慮した3階建て賃貸住宅。単身者向けの1Kを中心に1LDKタイプも用意しています。

3階建て 1K×5戸 1LDK×2戸

敷地面積 延床面積
178.20㎡(53.91坪) 290.43㎡(87.86坪)

当日の連絡先
0120-601-175 渋谷支店

06 中野区鷺宮会場 中野区鷺宮3-13-11 賃貸併用住宅 建築現場

西武新宿線「鷺ノ宮駅」徒歩2分

会場の見どころ

- 30年一括償上げ
- SOLAR
- 光触媒コーティング
- オートロック
- 宅配BOX
- 重鉄
- ハイワード制震

人気の駅近物件。2階建ての賃貸併用住宅。旭化成不動産レジデンスの30年一括償上げシステムを採用しています。

2階建て 1LDK×6戸 自宅

敷地面積 延床面積
340.42㎡(102.98坪) 345.31㎡(104.45坪)

当日の連絡先
0120-102-825 東京法人支店

07 世田谷区三宿会場 世田谷区三宿2-29-4 賃貸併用住宅 建築現場

東急田園都市線「三軒茶屋駅」徒歩12分

会場の見どころ

- 30年一括償上げ
- SOLAR
- 光触媒コーティング
- オートロック
- 宅配BOX
- 重鉄
- ハイワード制震

1K・1DK・1LDKと3つのタイプを備えた賃貸併用住宅。地震や火災に強いヘーベルハウスの重量鉄骨構造をこの機会にぜひご覧ください。

3階建て 1K×4戸 1LDK×1戸 1DK×3戸 自宅

敷地面積 延床面積
387.42㎡(117.19坪) 602.72㎡(182.32坪)

当日の連絡先
0120-601-448 新宿支店

08 世田谷区太子堂会場 世田谷区太子堂4-30-7 賃貸併用住宅 建築現場

東急世田谷線「太子堂駅」徒歩4分、東急田園都市線「三軒茶屋駅」徒歩5分

会場の見どころ

- 30年一括償上げ
- SOLAR
- 光触媒コーティング
- オートロック
- 宅配BOX
- 重鉄
- ハイワード制震

親子同居と家賃収入が両立できる賃貸併用2世帯住宅。完成してからでは見ることのできない重量鉄骨の構造をご覧ください。

3階建て 1K×2戸 自宅(2世帯住宅)

敷地面積 延床面積
155.14㎡(46.93坪) 251.71㎡(76.14坪)

当日の連絡先
0120-936-216 東京総合支店

09 杉並区成田西会場 杉並区成田西2-24-31 賃貸住宅 建築現場

京王井の頭線「浜田山駅」徒歩14分

会場の見どころ

- 30年一括償上げ
- SOLAR
- 光触媒コーティング
- オートロック
- 宅配BOX
- 重鉄
- ハイワード制震

広々とした2LDKを3戸備えたファミリータイプの3階建て賃貸住宅。地震にも火災にも耐えるヘーベルハウスの強さの秘密をご確認ください。

3階建て 2LDK×3戸

敷地面積 延床面積
141.61㎡(42.84坪) 242.99㎡(73.50坪)

当日の連絡先
0120-981-257 新宿支店

10 三鷹市野崎会場 三鷹市野崎1-7-22 賃貸住宅 建築現場

JR中央線「三鷹駅」徒歩30分

会場の見どころ

- 30年一括償上げ
- SOLAR
- 光触媒コーティング
- オートロック
- 宅配BOX
- 重鉄
- ハイワード制震

長期にわたって安心の賃貸経営を実現できる30年一括償上げ物件。1フロアに2LDK賃貸が1層と1つというゆとりある居住空間を確保しています。

3階建て 2LDK×3戸

敷地面積 延床面積
128.27㎡(38.80坪) 201.89㎡(61.07坪)

当日の連絡先
0120-951-743 武蔵野支店