



DEL PETTM

デルペットTM – メタクリル樹脂成形材料

超耐熱グレード

SK420N SK430N SK540N

旭化成株式会社

[URL:https://www.asahi-kasei.co.jp/delpet/ja/](https://www.asahi-kasei.co.jp/delpet/ja/)

AsahiKASEI

2022年8月



目 次

1	SKシリーズの特徴	p-1
2	SKシリーズのラインナップ	p-2
3	SKシリーズの代表物性値	p-3
4	SKシリーズの耐熱変形性	p-4
5	SKシリーズの耐熱変形性と光学特性	p-5
6	SKシリーズの視認性	p-6
7	SKシリーズの推奨成形条件	p-7
8	SKシリーズの想定用途	p-8
9	デルペット™の取り扱い上の注意点	p-9

1 SKシリーズの特徴

- ✓ 新規超耐熱グレード「SKシリーズ」は、アクリル樹脂の特徴である優れた透明性、耐候性、外観を維持しつつ、高い耐熱変形温度を有する複数のグレードをラインナップし、お客様のニーズに合ったグレードをお選び頂けるシリーズになります。
- ✓ SKシリーズを使用することで、複屈折が低減され、光学歪が少ない製品が得られます。
- ✓ 一例としては、SKシリーズを用いて成形したメーターガラスを偏光サングラスを通して見ても光の干渉が少なく、視認性が向上するメリットがあります。
- ✓ 従来のアクリル樹脂以上の耐熱性を必要とし、且つ、光学歪を嫌う用途に是非お試しください。

2 SKシリーズ ラインナップ

◎:特に優れる ○:優れる △:劣る

SKシリーズ物性イメージ				
	耐熱性 (HDT)	色相	透明性	複屈折 (Re,Rth)
SK420N	○	○	○～◎	○～◎
SK430N	○	○	○～◎	○～◎
SK540N	◎	△	○	◎
80N (耐熱アクリル)	△	◎	◎	△


3 SKシリーズ代表物性値

項 目	I S O 試験法	単位	超耐熱・光学特性改良グレード「SKシリーズ」			一般グレード
			SK420N	SK430N	SK540N	80N
1. 流動特性						
メルトフローレイト (230℃、37.3 N)	1133	g/10min	2. 1	1. 8	1. 3	2. 0
スパイラル長さ 肉厚：2mm、樹脂温：250℃、型温：60℃、樹脂圧：75MPa	旭化成PMMA法	cm	27	26	26	27
2. 機械的特性						
引張弾性率	527-1/1A/1	MPa	3400	3400	3500	3300
引張破壊応力	527-1/1A/5	MPa	74	78	77	77
引張破壊ひずみ	527-1/1A/5	%	4	4	4	6
曲げ弾性率	178	MPa	3200	3200	3200	3300
曲げ強さ	178	MPa	103	110	110	130
シャルピー衝撃強さ ノッチなし	179/1eU	kJ/m ²	17	17	16	22
シャルピー衝撃強さ ノッチ付き	179/1eA	kJ/m ²	1. 0	1. 0	0. 9	1. 4
3. 熱的特性						
荷重たわみ温度 (1.8 MPa)	75-1,2	℃	109	110	118	100
ピカット軟化温度	306 B50	℃	117	118	123	109
4. 光学特性						
屈折率	489	—	1. 49	1. 49	1. 50	1. 49
全光線透過率 3mm	13468-1	%	92	92	91	92
可視光線透過率 Y 220mm	旭化成PMMA法	%	85	81	60	85
黄色度 Y I 3mm	17223	—	0. 8	0. 8	3. 0	0. 0
	旭化成PMMA法	—	17	24	90	1. 0
複屈折特性 (t=4mm)	面内位相差 (Re)	nm	7. 5	7. 0	4. 0	50
	厚み位相差 (Rth)	nm	−30	−25	−10	−60
5. その他の特性						
吸水率 (23℃、24 hr)	62 method1	%	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3
密度	1183	g/cm ³	1. 19	1. 19	1. 19	1. 19
ロックウェル硬さ Mスケール	2039-2	—	100	100	100	100
成形収縮率	旭化成PMMA法	%	0.3～0.8	0.3～0.8	0.3～0.8	0.2～0.6

※試験片作成条件、アニーリング条件及び試験条件は、ISO8257-2のPMMA樹脂規格の規定または推奨する条件に従って試験を行い、得られた自然色の代表値であり、規格値・保証値ではありません。個々の用途に最適なグレードを選ぶ目安としてご参照ください。
なお、これらの数値は物性改良のため変更することがあります。

4 SKシリーズの耐熱変形性


一般PMMAよりも高い耐熱変形性を有しています。



*数値は代表値であり、保証値ではありません

5 SKシリーズの耐熱変形性と光学特性

耐熱アクリルや、従来超耐熱アクリルよりも優れた光学特性を有しています。



6 SKシリーズの視認性

Asahi KASEI

ポリカーボネートや従来のアクリルをディスプレイカバーとして用いた場合、偏光サングラスを通してしてみると、光学歪の影響で視認性が悪化します。
SKシリーズは光学歪が低く、ディスプレイ視認性が向上します。

昨日まで世界になかったものを。

一般耐熱80N

SK420N

SK540N

PC

私たち旭化成グループの使命。

それは、いつの時代でも世界の人びとが“いのち”を育み
より豊かな“くらし”を実現できるよう、最善を尽くすこと。

創業以来変わらぬ人類貢献への想いを胸に、

次の時代へ大胆に伝えていくために—。

私たちは、“昨日まで世界になかったものを”創造し続けます。

AsahiKASEI

7 SKシリーズの推奨成形条件

品種		乾燥条件		成形条件		アニール条件	
		温度 ℃	時間 Hrs.	シリンダ温度 ℃	金型温度 ℃	温度 ℃	時間 Hrs.
SKシリーズ	SK420N	95-100	3-6	210-260	60-100	90-100	3-5
	SK430N						
	SK540N	100-105	3-6	210-260	60-100	95-105	3-5

1. 予備乾燥 デルペット™は吸湿性があります。また袋が未開封の状態でも徐々に吸湿しますので、成形前にペレットの予備乾燥が必要です。
乾燥が不十分な場合、外観不良が発生しやすくなります。
なお、乾燥の状態は乾燥設備によっても変わります。
2. 防塵 異物が混入すると成形品の外観を損ねますので、室内の防塵、ペレット開封時の防塵にご注意ください。また成形機のホッパ、乾燥機の清掃にもご留意ください。
3. 樹脂替え 少量の他樹脂との混合によって白濁や曇りなどの外観不良が発生しやすくなります。成形機のホッパー、シリンダー、ノズルなどに他樹脂の付着がないように十分清掃してください。また他社のメタクリル樹脂との混合、異なるグレードの混合も成形不良の原因になることがありますのでご注意ください。
4. 成形温度 物性や品質保持の観点から、シリンダー温度260℃以下での使用を推奨します。

8 想定用途



導光体, 非球面PESレンズ



HUDプリズム, レンズ, コンバイナー



インジケータカバー/二色成形表層



9 デルペット™の取り扱い上の注意点

この資料の記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。

(1) 取り扱い上の注意

デルペット™の取り扱い上の注意については「製品安全データシート（SDS）」を別途作成しておりますので、デルペット™のご使用前にお読み下さい。次の事項はデルペット™の取り扱いの要点です。デルペット™の安全な取り扱いにご活用下さい。デルペット™以外で貴社が用いる添加剤等の安全性については、貴社にて調査下さる様お願い致します。

① 安全衛生上の注意点

デルペット™の溶融時及び樹脂分解時に発生するガスは、原料モノマーであるメチルメタクリレートが主成分です。眼、皮膚への接触や吸入を避けるように気をつけて下さい。又、高温の樹脂には直接触れないようにして下さい。溶融などの各作業においては局所排気装置の設置や保護具（保護眼鏡、保護手袋等）の着用が必要です。

② 燃焼に関する注意点

デルペット™は可燃性ですので、取り扱い、保管は熱及び発火源から離れた場所で行ってください。万一燃焼した場合には、不完全燃焼により一酸化炭素等の有毒ガスを発生する恐れがあります。消火には水、泡消火剤、粉末消火剤が使用できます。

③ 廃棄上の注意点

デルペット™は埋め立て又は焼却により処理できます。埋め立てる時は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って、公認の産業廃棄物処理業者もしくは地方公共団体に委託して処理下さい。焼却する時は、焼却設備を用いて大気汚染防止法等の諸法令に適合した処理を施して下さい。空袋は再使用・転用せずに、適切に処分して下さい。

④ 保管上の注意点

消防法の指定可燃物（合成樹脂類）であり、市町村条例に従って取り扱い下さい。（消火設備、屋内貯蔵取扱所など）

⑤ 成形上の注意点

樹脂の分解を避けるために下記の点に注意下さい。

- ・加工機内に、樹脂を高温の状態で長時間滞留させないで下さい。
- ・床上にごぼれたペレット等は、放置すると足元が滑って転倒を招く恐れがありますので、速やかに清掃して取り除いて下さい。

(2) 適合規格に関して

デルペット™は、UL(Underwriters Laboratories Inc.)、SAE(Society of Automotive Engineers)、電安法（電気用品安全法）等の各種規格に適合するグレードや、化学研究評価機構・食品接触材料安全センターの確認証明書（ポリ衛協型）（またはそれと同等の確認証明書）の交付を受けたグレードがあります。但し、これらは定められた特定の試験法で判定されたものであり、製品としての安全性は適切な用途に合った試験を実施し確認の上ご使用ください。

(3) その他

ご使用に際しては工業所有権等にもご注意ください。

[使用禁止用途]

デルペット™を、長期的（30日以上）に人体組織や体内流体と接触する医療用の器具及び製品、乳幼児の口に触れるものや飲み込む可能性のあるものには使用しないで下さい。また、前記に該当しない医療用途、食品及び飲料水に接触する用途、化粧品・玩具・スポーツ器具等の用途にご使用の際には、必ず、予め弊社アクリル樹脂営業部までご連絡ください。個別にご相談に応じます。

デルペット™の製品安全に関する情報が必要な場合には、旭化成（株）MMA事業部／アクリル樹脂営業部までお問い合わせ下さい。

旭化成株式会社 MMA事業部 アクリル樹脂営業部

〒100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目1-2（日比谷三井タワー） TEL：03-6699-3286 FAX：03-6699-3460

〒530-8205 大阪府大阪市北区中之島三丁目3-23（中之島ダイビル） TEL：06-7636-3816 FAX：06-7636-3950

AsahiKASEI

Creating for Tomorrow

私たち旭化成グループの使命。

それは、いつの時代でも世界の人びとが“いのち”を育み、
より豊かな“くらし”を実現できるよう、最善を尽くすこと。

創業以来変わらぬ人類貢献への想いを胸に、

次の時代へ大胆に応えていくために一。

私たちは、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。

