






取り扱い絵表示

洗濯処理の記号

| 番号 | 記号 | 洗濯処理 |
|-----|---|------------------------------------|
| 190 |  | 液温は95°Cを限度とし、 洗濯機で通常の洗濯処理ができる |
| 170 |  | 液温は70°Cを限度とし、 洗濯機で通常の洗濯処理ができる |
| 160 |  | 液温は60°Cを限度とし、 洗濯機で通常の洗濯処理ができる |
| 161 |  | 液温は60°Cを限度とし、 洗濯機で弱い洗濯処理ができる |
| 150 |  | 液温は50°Cを限度とし、 洗濯機で通常の洗濯処理ができる |
| 151 |  | 液温は50°Cを限度とし、 洗濯機で弱い洗濯処理ができる |
| 140 |  | 液温は40°Cを限度とし、 洗濯機で通常の洗濯処理ができる |
| 141 |  | 液温は40°Cを限度とし、 洗濯機で弱い洗濯処理ができる |
| 142 |  | 液温は40°Cを限度とし、 洗濯機で非常に弱い洗濯処理ができる |
| 130 |  | 液温は30°Cを限度とし、 洗濯機で通常の洗濯処理ができる |
| 131 |  | 液温は30°Cを限度とし、 洗濯機で弱い洗濯処理ができる |
| 132 |  | 液温は30°Cを限度とし、 洗濯機で非常に弱い洗濯処理ができる |

| 番号 | 記号 | 洗濯処理 |
|-----|---|----------------------------|
| 110 |  | 液温は40℃を限度とし、手洗いによる洗濯処理ができる |
| 100 |  | 洗濯処理はできない |



漂白処理の記号

| 番号 | 記号 | 漂白処理 |
|-----|---|---------------------------------------|
| 220 |  | 塩素系及び酸素系漂白剤による漂白処理ができる |
| 210 |  | 酸素系漂白剤による漂白処理ができるが、塩素系漂白剤による漂白処理はできない |
| 200 |  | 漂白処理はできない |

乾燥処理の記号

| 番号 | 記号 | タンブル乾燥処理 |
|-----|---|---|
| 320 |  | 洗濯処理後のタンブル乾燥処理ができる。 高温乾燥：排気温度の上限は80℃ |
| 310 |  | 洗濯処理後のタンブル乾燥処理ができる。 高温乾燥：排気温度の上限は60℃ |
| 300 |  | 洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできない |

自然乾燥処理の記号


| 番号 | 記号 | 自然乾燥処理 |
|-----|---|-----------------|
| 440 |  | つり干し乾燥がよい |
| 445 |  | 日陰でのつり干し乾燥がよい |
| 430 |  | ぬれつり干し乾燥がよい |
| 435 |  | 日陰でのぬれつり干し乾燥がよい |
| 420 |  | 平干し乾燥がよい |
| 425 |  | 日陰での平干し乾燥がよい |
| 410 |  | ぬれ平干し乾燥がよい |
| 415 |  | 日陰でのぬれ平干し乾燥がよい |

アイロン仕上げ処理の記号

| 番号 | 記号 | アイロン仕上げ処理 |
|-----|---|--|
| 530 |  | 底面温度200度を限度として アイロン仕上げ処理ができる |
| 520 |  | 底面温度150度を限度として アイロン仕上げ処理ができる |
| 510 |  | 底面温度110度を限度としてスチームなしで アイロン仕上げ処理ができる |

| 番号 | 記号 | アイロン仕上げ処理 |
|-----|---|----------------|
| 500 |  | アイロン仕上げ処理はできない |

商業クリーニング処理の記号

| 番号 | 記号 | クリーニング処理 |
|-----|---|--|
| 620 |  | パークロロエチレン及び記号Fの欄に既定の溶剤でのドライクリーニング通常処理※ができる |
| 621 |  | パークロロエチレン及び記号Fの欄に既定の溶剤でのドライクリーニング弱処理※ができる |
| 610 |  | 石油系溶剤※でのドライクリーニング通常処理※ができる |
| 611 |  | 石油系溶剤※でのドライクリーニング弱処理※ができる |
| 600 |  | ドライクリーニング処理ができない |

※ドライクリーニング処理は、タンブル乾燥を含む ※蒸留温度150～210℃、引火点38℃～

| 番号 | 記号 | クリーニング処理 |
|-----|---|------------------------|
| 710 |  | ウェットクリーニング通常処理ができる |
| 711 |  | ウェットクリーニング弱処理ができる |
| 712 |  | ウェットクリーニングの非常に弱い処理ができる |
| 700 |  | ウェットクリーニング処理はできない |