

— 取り扱い絵表示

■洗濯処理の記号

番号	記号	洗濯処理
190		液温は95°Cを限度とし、洗濯機で通常の洗濯処理ができる
170		液温は70°Cを限度とし、洗濯機で通常の洗濯処理ができる
160		液温は60°Cを限度とし、洗濯機で通常の洗濯処理ができる
161		液温は60°Cを限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる
150		液温は50°Cを限度とし、洗濯機で通常の洗濯処理ができる
151		液温は50°Cを限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる
140		液温は40°Cを限度とし、洗濯機で通常の洗濯処理ができる
141		液温は40°Cを限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる
142		液温は40°Cを限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯処理ができる
130		液温は30°Cを限度とし、洗濯機で通常の洗濯処理ができる
131		液温は30°Cを限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる
132		液温は30°Cを限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯処理ができる

番号	記号	洗濯処理
110		液温は40°Cを限度とし、手洗いによる洗濯処理ができる
100		洗濯処理はできない

■漂白処理の記号

番号	記号	漂白処理
220		塩素系及び酸素系漂白剤による漂白処理ができる
210		酸素系漂白剤による漂白処理ができるが、塩素系漂白剤による漂白処理はできない
200		漂白処理はできない

■乾燥処理の記号

番号	記号	タンブル乾燥処理
320		洗濯処理後のタンブル乾燥処理ができる。 高温乾燥:排気温度の上限は80°C
310		洗濯処理後のタンブル乾燥処理ができる。 高温乾燥:排気温度の上限は60°C
300		洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできない

■自然乾燥処理の記号

番号	記号	自然乾燥処理
440		つり干し乾燥がよい
445		日陰でのつり干し乾燥がよい
430		ぬれつり干し乾燥がよい
435		日陰でのぬれつり干し乾燥がよい
420		平干し乾燥がよい
425		日陰での平干し乾燥がよい
410		ぬれ平干し乾燥がよい
415		日陰でのぬれ平干し乾燥がよい

■アイロン仕上げ処理の記号

番号	記号	アイロン仕上げ処理
530		底面温度200度を限度として アイロン仕上げ処理ができる
520		底面温度150度を限度として アイロン仕上げ処理ができる
510		底面温度110度を限度としてスチームなしで アイロン仕上げ処理ができる

番号	記号	アイロン仕上げ処理
500		アイロン仕上げ処理はできない

■商業クリーニング処理の記号

番号	記号	クリーニング処理
620		パークロロエチレン及び記号Fの欄に既定の溶剤でのドライクリーニング通常処理※ができる
621		パークロロエチレン及び記号Fの欄に既定の溶剤でのドライクリーニング弱処理※ができる
610		石油系溶剤※でのドライクリーニング通常処理※ができる
611		石油系溶剤※でのドライクリーニング弱処理※ができる
600		ドライクリーニング処理ができない

※ドライクリーニング処理は、タンブル乾燥を含む ※蒸留温度150～210°C、引火点38°C～

番号	記号	クリーニング処理
710		ウェットクリーニング通常処理ができる
711		ウェットクリーニング弱処理ができる
712		ウェットクリーニングの非常に弱い処理ができる
700		ウェットクリーニング処理はできない